



Inserto TCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 16T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3548 16T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260988 HB7140-2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3548 16T308