

**Inserto di tornitura a raggio completo (formato convenienza)****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2748 4
GTIN	4067263097938
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza larghezza gola w	±0,04 mm
Profondità di taglio a _p	0,6 - 1,6 mm
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,1 - 0,22 mm/gir,
Contenuto	273735 4
Campo di applicazione	Troncatura radiale interna
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Larghezza gola w	4 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7020
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	180 m/min	P

Scheda tecnica

Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	60 m/min	S
GG(G)	idonea	200 m/min	K
CuZn	idonea	250 m/min	N
Uni	idonea		
continuo	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2748 4