

**Formato convenienza Piastra di taglio/inserimento 30 pezzi HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2732 4
GTIN	4067263097440
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Larghezza gola w	4 mm
Tolleranza larghezza gola w	± 0,04 mm
Contenuto	273704 4
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,08 - 0,26 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	40 m/min	S

Scheda tecnica

continuo	idoneo
irregolare	limitatamente adatto
a umido max.	idoneo

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2732 4