



Laser a linee incrociate autolivellante GCL, Modello: GCL12V



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468488 GCL12V
GTIN	4053423303360
Classe articolo	46T

Descrizione

Esecuzione:

Laser a linee incrociate compatto con linee laser autolivellanti. Orientamento orizzontale e verticale rapido delle linee. Il design robusto con rivestimento morbido protegge dagli urti. Protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere. Con due punti a piombo verticali. **Linee incrociate verdi** per una perfetta visibilità anche con pessime condizioni di luce. Interfaccia Bluetooth® per un utilizzo da remoto finalizzato a un'esecuzione precisa dei lavori senza toccare l'apparecchio. Può essere utilizzato con un accumulatore (compreso nella fornitura) o le batterie. Ampia area di impiego, fino a 50 m, con l'ausilio del ricevitore LR 7 Professional (accessori).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Batteria agli ioni di litio da 12 V, caricabatterie, supporto multifunzionale, bersaglio laser, custodia protettiva e valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Limite di errore	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
------------------	------------------------

Scheda tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®
Portata	25 m
Capacità batteria	2 Ah
Tensione batteria	12 V
Filettatura per treppiede	1/4 pollici
Grado di protezione IP	IP 65
Portata con ricevitore	50 m
Denominazione originale prodotto	GCL12V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lunghezza	152 mm
Classe laser	2
Serie	GCL
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Numero di batterie contenute	1
Larghezza	68 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	073851 B12
Colore del laser	verde
Campo di livellamento	± 4 grado
Altezza	116 mm
Peso	590 g
Tipo di prodotto	Laser a linee incrociate