



Laser a linee incrociate autolivellante GLL, Modello: GLL20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468490 GLL20
GTIN	4053423303315
Classe articolo	46T

Descrizione

Esecuzione:

Linee incrociate verdi per una perfetta visibilità anche con pessime condizioni di luce. Grazie all'alloggiamento rinforzato in gomma e alla classe di protezione IP65, i laser sono adatti all'uso robusto nei cantieri e sono sinonimo di durata. Fissaggio comodo, rapido e sicuro grazie al supporto universale LB 10 professional con magneti molto potenti. La doppia alimentazione consente di passare agevolmente dalle batterie agli ioni di litio alle batterie alcaline, eliminando i tempi di inattività.

La circonferenza completa sul piano orizzontale e le due sul piano verticale permettono una serie di nuove applicazioni per marcare, orientare e livellare contemporaneamente in interni. Ampia area di impiego, fino a 120 m, con l'ausilio del ricevitore LR 7 Professional (accessori).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

4x batterie n. art. 081561 Dim. LR6, supporto universale LB 10, bersaglio laser, custodia.

Descrizione tecnica

Filettatura per treppiede	1/4 pollici
---------------------------	-------------

Scheda tecnica

Campo di livellamento	± 4 grado
Portata	20 m
Peso	560 g
Colore del laser	verde
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Serie	GLL
Classe laser	2
Lunghezza	129 mm
Limite di errore	± 0,3 mm/m
Numero di batterie contenute	4
Grado di protezione IP	IP 65
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Larghezza	68 mm
Altezza	116 mm
Tipo di prodotto	Laser a linee incrociate

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/468490-GLL20>