



Formato convenienza comparatori antiurto, 1–100 mm, campo di misura 10 mm, alloggiamento Ø 58 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	404303 3
GTIN	
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Misure a norma DIN EN ISO 463. Comparatori di precisione **antiurto**. Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Lunetta con 2 tacche di tolleranza regolabili. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

Antiurto grazie al cappuccio di protezione. Cassa di protezione cromata con fondo integrato.

Fornitura:

3× comparatore n. art. 432120 10/58.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Norma	DIN 878
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	15 µm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Taratura	C1

Scheda tecnica

Forza di misura	0,7 - 1,5 N
Campo di misura	10 mm
Campo/giro	1 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore
USP1	Comparatori protetti dagli urti, 1/100 mm, campo di misura 10 mm, custodia Ø 58 mm

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 404303 3