

Garant
VB. T 160404, Tipo: HU7310


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261232 HU7310
GTIN	4045197696250
Classe articolo	21G

Descrizione

VB. T 160404 HU7310 Tipo: HU7310

Rompitruccioli: AM

Tolleranza: G

 Profondità di taglio a_p : 0,1 - 4 mm

 Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 350 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Condizione di taglio	continuo
Rompitruccioli	AM
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Impiego principale	N

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	VBGT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura