



Chiavi dinamometriche senza testa a innesto, Coppia max.: 50Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	656220 50
GTIN	4013288219763
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica molto robusta e ad asta unica (quadro di manovra maschio da 1/2 pollice) con impugnatura ergonomica bicomponente, cricchetto reversibile con 45 denti. La facilità di regolazione e la maggiore garanzia del valore preimpostato sono assicurate da un segnale acustico e tattile di innesto al raggiungimento dei valori di scala e da una leggibilità ottimale sulla scala principale e di regolazione fine. Chiaro meccanismo di rilascio di tipo sonoro e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato. Per serraggio orario. **Unità di misura: Nm, lbfft.**

Funzione:

La chiave si sblocca con un "segnale" (acustico e tattile) ed è subito pronta per l'impiego.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Rispetto al valore visualizzato **solo con serraggio orario: $\pm 3\%$** .

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Descrizione tecnica

Alloggiamento per testa a innesto	9x12 mm
-----------------------------------	---------

Scheda tecnica

Coppia massima	50 Nm
Display	analogico
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Norma	DIN EN ISO 6789
Campo di coppia	10 - 50 Nm
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Risoluzione	Nm
Risoluzione	lbfft
Segnalazione dello sblocco	acustico
Segnalazione dello sblocco	tattile
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Metrologia	meccanico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Feedback	segnale acustico
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	285 mm
Metodo di misura	Coppia
Precisione di misura della coppia	± 3 %
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [I ₂]	17,5 mm
Peso	960 g
Lunghezza della leva senza testa a innesto [I ₁]	267,5 mm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Taratura	O1
Divisione della scala, 1 tacca =	0,25 Nm
Lunghezza complessiva L	347 mm
Funzione Knick	no
Funzione Slipper	no
QuickRelease/funzione di cambio rapido	no

Scheda tecnica

Lancetta rattrapante

no

Tipo di prodotto

Chiavi dinamometriche

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/656220-50>