



## Chiavi dinamometriche senza testa a innesto, Coppia max.: 300Nm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 656220 300    |
| GTIN            | 4013288193810 |
| Classe articolo | 63F           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Chiave dinamometrica molto robusta e ad asta unica (quadro di manovra maschio da 1/2 pollice) con impugnatura ergonomica bicomponente, cricchetto reversibile con 45 denti. La facilità di regolazione e la maggiore garanzia del valore preimpostato sono assicurate da un segnale acustico e tattile di innesto al raggiungimento dei valori di scala e da una leggibilità ottimale sulla scala principale e di regolazione fine. Chiaro meccanismo di rilascio di tipo sonoro e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato. Per serraggio orario. **Unità di misura: Nm, lbfft.**

#### Funzione:

La chiave si sblocca con un "segnale" (acustico e tattile) ed è subito pronta per l'impiego.

#### Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

#### Precisione:

Rispetto al valore visualizzato **solo con serraggio orario:  $\pm 3\%$ .**

#### Dati d'impiego:

##### Legenda per disegno e formula:

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

$L$  = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

### Descrizione tecnica

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo di collegamento | per teste a innesto<br>(attacco rettangolare) |
|----------------------|-----------------------------------------------|

## Scheda tecnica

|                                                                         |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [I <sub>2</sub> ]         | 25,5 mm                                |
| Risoluzione                                                             | Nm                                     |
| Risoluzione                                                             | lbfft                                  |
| Direzione di serraggio                                                  | Serraggio orario                       |
| Taratura                                                                | O1                                     |
| Campo di coppia                                                         | 60 - 300 Nm                            |
| Divisione della scala, 1 tacca =                                        | 1 Nm                                   |
| Materiale sostituibile                                                  | Testa a innesto                        |
| Certificato di collaudo                                                 | Certificato di collaudo del produttore |
| Metodo di misura                                                        | Coppia                                 |
| Norma                                                                   | DIN EN ISO 6789                        |
| Feedback                                                                | segnale acustico                       |
| Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I <sub>3</sub> ] | 525 mm                                 |
| Impostazione del valore di soglia                                       | con scala graduata                     |
| Principio di rilascio                                                   | Corsa di rilascio breve meccanica      |
| Segnalazione dello sblocco                                              | acustico                               |
| Segnalazione dello sblocco                                              | tattile                                |
| Metrologia                                                              | meccanico                              |
| Peso                                                                    | 1439 g                                 |
| Regolabilità del valore di soglia                                       | regolabile                             |
| Lunghezza complessiva L                                                 | 578 mm                                 |
| Lunghezza della leva senza testa a innesto [I <sub>1</sub> ]            | 499,5 mm                               |
| Coppia massima                                                          | 300 Nm                                 |
| Display                                                                 | analogico                              |
| Precisione di misura della coppia                                       | ± 3 %                                  |
| Alloggiamento per testa a innesto                                       | 14×18 mm                               |
| Funzione Knick                                                          | no                                     |
| Funzione Slipper                                                        | no                                     |
| QuickRelease/funzione di cambio rapido                                  | no                                     |

## Scheda tecnica

Lancetta rattrapante

no

Tipo di prodotto

Chiavi dinamometriche

### **Prodotti correlati**

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/656220-300>