



Chiave dinamometrica con portabit Funzione Torque Lock, Modello: 25-1/4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	656205 25-1/4
GTIN	4013288234186
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica molto robusta e ad asta unica (quadro di manovra maschio da 1/2 pollice) con impugnatura ergonomica bicomponente, cricchetto reversibile con 45 denti. La facilità di regolazione e la maggiore garanzia del valore preimpostato sono assicurate da un segnale acustico e tattile di innesto al raggiungimento dei valori di scala e da una leggibilità ottimale sulla scala principale e di regolazione fine. Chiaro meccanismo di rilascio di tipo sonoro e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato. Per serraggio orario. **Unità di misura: Nm, lbfft.**

Vantaggi:

Funzione Torque Lock: la funzione della coppia può essere disattivata, pertanto l'utensile può essere utilizzato anche come cricchetto standard per serrare e allentare le viti e per applicazioni ad angolo di rotazione definito.

Funzione:

La chiave si sblocca con un "segnale" (acustico e tattile) ed è subito pronta per l'impiego.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Rispetto al valore visualizzato **solo con serraggio orario: $\pm 4\%$.**

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Descrizione tecnica

Divisione della scala, 1 tacca =	0,1 Nm
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Metodo di misura	Coppia
Peso	552 g
Dati protocollabili	no
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Precisione di misura della coppia	$\pm 4 \%$
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Feedback	segnale acustico
Attacchi per bit	D 6,3
Attacchi per bit	F 6,3
Segnalazione dello sblocco	acustico
Segnalazione dello sblocco	tattile
Campo di coppia	2,5 - 25 Nm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Risoluzione	Nm
Risoluzione	lbfft
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Metrologia	meccanico
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Coppia massima	25 Nm
Taratura	O1
Display	analogico
Norma	DIN EN ISO 6789
Portabits	1/4 pollici
Funzione Knick	no
Funzione Slipper	no

Scheda tecnica

QuickRelease/funzione di cambio rapido	no
Lancetta rattrapante	no
Tipo di prodotto	Chiavi dinamometriche

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/656205-25-1/4>