



Inserto per fresatura SOMT 09T304 ER, per frese a spianare / per spallamenti, HBM025



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215080 UNI
GTIN	4069515014885
Classe articolo	22A

Descrizione

Esecuzione:

Inserti estremamente robusti conformi alle misure ISO, sintetizzati e rettificati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all'usura grazie alla struttura a grana fine.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p \text{ max} = 5 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SOMT 09T304 ER
Spessore inserto E	3,97 mm
Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HBM025
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	280 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	210 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	140 m/min	M
Uni	idonea		
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		