

# AEG

## Seghetti alternativi, Modello: STEP100X



### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 078213 STEP100X |
| GTIN            | 4002395136513   |
| Classe articolo | 07A             |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Seghetti alternativi robusti e di impiego universale con scatole degli ingranaggi in metallo e protezione contro i sovraccarichi.

Seghetto alternativo da 700 W con preselezione della velocità e cambio della lama senza utensili.

• **Collegamento per il sistema di aspirazione delle polveri.**

Con **sistema di serraggio rapido FIXTEC** per sostituire la lama per segchetti alternativi senza utensili in pochi secondi e **attivazione del movimento a pendolo** per una capacità di taglio ottimale con usura minima della lama.

#### Fornitura:

Incluso dispositivo antistrappo.

Incluse 2x lame per sega, adattatore aspirazione, pattino, cavo di rete da 4 m, valigetta di trasporto.

#### Nota:

Lame per segchetti alternativi vedi n. art. 5888400 – 5888551.

### Descrizione tecnica

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Forma                       | a forma di staffa |
| Spessore massimo lama legno | 100 mm            |

## Scheda tecnica

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Frequenza di rete                     | 50 Hz                         |
| Peso                                  | 2,3 kg                        |
| Tensione nominale                     | 230 V                         |
| Movimento pendolare                   | 4 x                           |
| Particolarità                         | Uso universale                |
| Vibrazione massima a norma EN         | 10,5 m/s <sup>2</sup>         |
| Denominazione originale prodotto      | STEP100X                      |
| Numero di corse                       | 1000 - 3200 min <sup>-1</sup> |
| Potenza assorbita                     | 700 W                         |
| Alimentazione                         | Alimentazione di rete         |
| Spessore massimo lama acciaio         | 10 mm                         |
| Sostituzione utensile senza strumenti | Sì, sistema FIXTEC            |
| Tipo di prodotto                      | Sega                          |