



Data logger con tecnologia wireless Bluetooth®, Modello: 174T



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474203 174T
GTIN	4029547027789
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Pratico data logger con display. Memoria interna per 16000 valori di misura. Elevata sicurezza dei dati anche in caso di batteria scarica. Cadenza di rilevamento impostabile tra 1 min. e 24 h. Durata della batteria > 1 anno (ciclo di misurazione 15 min., 25 °C). Lettura dei dati rapida e intuitiva tramite USB-C. Software professionale con funzione di esportazione in Excel per la programmazione del dispositivo di registrazione e l'analisi dei dati, oltre che per la registrazione in formato PDF.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi supporto da parete, 2 batterie n. art. 081560 dim. CR2032, certificato di collaudo.

Descrizione tecnica

Errore massimo temperatura	±0,5 °C
Taratura	I9

Scheda tecnica

Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Larghezza	38 mm
Lunghezza	60 mm
Altezza	18,5 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	2
Intervallo di misurazione temperatura	-30 - 70 °C
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®
Memoria	16000 valori di misura
Tipo di prodotto	Data logger

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/474203-174T>