



Mandrino portafrese, SK 50 A = 55, Mandrino di $\varnothing d_1$: 22mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302520 22 |
| GTIN | 4250122600824 |
| Classe articolo | 36E |

Descrizione

Esecuzione:

Filetto interno per codolo.

Uso:

Con chiavetta – per frese **con scanalatura longitudinale**, per es. DIN 841.

Con anello di trascinamento – per frese con **scanalatura trasversale**, DIN 1880.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

chiave speciale n. art. 309840.

Precisione della concentricità radiale: $\leq 6 \mu\text{m}$

Sporgenza totale Dim. A: 55 mm

Lunghezza complessiva L: 201 mm

Lunghezza mandrino portafresa L_3 con anello di trascinamento: 19 mm

Lunghezza mandrino portafresa L_4 : 31 mm

Filettatura M: M24

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861: 22

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------|
| Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 22 |
| Mandrino di $\varnothing d_1$ | 22 mm |
| Lunghezza complessiva L | 201 mm |
| Lunghezza mandrino portafresa L_3 con anello di trascinamento | 19 mm |

| | |
|---|----------------|
| Sporgenza totale Dim. A | 55 mm |
| Filettatura M | M24 |
| Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 22 |
| Lunghezza mandrino portafresa L ₄ | 31 mm |
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 22 |
| Ø Attacco D ₁ | 22 mm |
| Adattatore | SK 50 A = 55 |
| Norma | DIN 6358 |
| Norma attacco | DIN 2080 |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm |
| Tipo di prodotto | Attacchi frese |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Codolo Forma B Adatti per conici 50 | 308640 50 |
| Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 22 mm | 309860 22 |
| Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50 | 308615 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 50 | 308795 50 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50 | 308620 50 |
| Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 50 | 308610 50 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 50 | 308765 50 |
| Codolo Forma A Adatti per conici 50 | 308600 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 50 | 308790 50 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 50 | 308785 50 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50 | 308810 50 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 50 | 308760 50 |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50 | 308830 50 |

| | |
|---|-----------|
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50 | 308740 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50 | 308605 50 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308780 50 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308650 50 |
| Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm | 309840 22 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50 | 308812 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308720 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308700 50 |
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308820 50 |
| Anello di trascinamento Per Ø mandrino 22 mm | 309870 22 |
| Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308660 50 |