

**Garant**
**VCGT 110301, Tipo: HU7310**


### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261452 HU7310 |
| GTIN            | 4045197671523 |
| Classe articolo | 21G           |

### Descrizione tecnica

|  |                      |
|--|----------------------|
| Avanzamento f                                    | 0,05 - 0,5 mm/gir,   |
| Impiego principale                               | N                    |
| Condizione di taglio                             | continuo             |
| Rompitrucioli                                    | AM                   |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,1 - 4 mm           |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 350 - 600 m/min      |
| Raggio di curvatura                              | 0,1 mm               |
| Tipo   | HU7310               |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Sgrossatura          |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura             |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Sgrossatura-Finitura |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Materiale da taglio              | HM                    |
| Rivestimento                     | non rivestito         |
| Codice ISO Inserto               | VCGT 110301           |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2                     |
| Tolleranza                       | G                     |
| Tipo di prodotto                 | Inserto per tornitura |