

HOLEX®**VCMT 160404 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261475 HBX020
GTIN	4045197672049
Classe articolo	22D

Descrizione

VCMT 160404 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 2,75 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,1 - 2,75 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min
Impiego principale	P

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti eco con bloccaggio a leva
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro