

Garant**Microfresa rotativa GARANT Master Uni – medio, HM, Modello: AF0324****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	546906 AF0324
GTIN	4069515032070
Classe articolo	51D

Descrizione**Esecuzione:**

Microfresse rotative in HM con Ø codolo 3 mm. Con superficie di guida sulla punta. Sbavatura precisa senza danneggiamento del pezzo.

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Descrizione tecnica

Serie	Master Uni
Descrizione della forma	Cilindro con superficie di guida
Lunghezza della testina	24 mm
Ø Testa	3 mm
Ø Gambo	3 mm
Lunghezza complessiva	40 mm
Materiale da taglio	HM
Codolo lungo	no
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

Dati utente

Scheda tecnica

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
Uni	idonea		