

Garant**Microfresa rotativa GARANT Master Uni – medio, HM, Modello: F0313****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	546906 F0313
GTIN	4069515032179
Classe articolo	51D

Descrizione**Esecuzione:**

Microfrese rotative in HM con Ø codolo 3 mm.

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Descrizione tecnica

Ø Testa	3 mm
Descrizione della forma	a punta tonda
Lunghezza della testina	13 mm
Ø Gambo	3 mm
Serie	Master Uni
Lunghezza complessiva	40 mm
Materiale da taglio	HM
Codolo lungo	no
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Scheda tecnica

Al/Mg	limitatamente adatta
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea
Acciaio < 55 HRC	idonea
Acciaio < 60 HRC	idonea
INOX	idonea
Ti	idonea
GG(G)	idonea
Uni	idonea