



## Mandrino portafrese, SK 50 A = 55, Mandrino di Ø d1: 27mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302520 27
GTIN	4250122600831
Classe articolo	36E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Filetto interno per codolo.

#### Uso:

**Con chiavetta** – per frese **con scanalatura longitudinale**, per es. DIN 841.

**Con anello di trascinamento** – per frese con **scanalatura trasversale**, DIN 1880.

#### Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

#### Accessori speciali:

chiave speciale n. art. 309840.

Precisione della concentricità radiale:  $\leq 6 \mu\text{m}$

Sporgenza totale Dim. A: 55 mm

Lunghezza complessiva L: 203 mm

Lunghezza mandrino portafresa L<sub>3</sub> con anello di trascinamento: 21 mm

Lunghezza mandrino portafresa L<sub>4</sub>: 33 mm

Filettatura M: M24

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861: 27

### Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	33 mm
Filettatura M	M24
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>3</sub> con anello di trascinamento	21 mm
Sporgenza totale Dim. A	55 mm

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	27
Lunghezza complessiva L	203 mm
Mandrino di $\varnothing d_1$	27 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	27
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	27
$\varnothing$ Attacco $D_1$	27 mm
Adattatore	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	$\leq 6 \mu\text{m}$
Tipo di prodotto	Attacchi frese

## Accessori

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50	308812 50
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50	308810 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308780 50

Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 27 mm	309860 27
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308700 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm	309840 27
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 27 mm	309870 27
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50