

Garant

Testina intercambiabile GARANT Master Mute per levigatura a diamante, Ø Codolo / Misura inserto: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265377 40
GTIN	4069515036245
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per levigatura a diamante per le classi dei materiali P, M, K, N e S.

Funzione:

La pressione esercitata dalla punta per lucidatura diamantata genera un flusso di materiale dello strato di materiale stesso in prossimità della superficie.

Uso:

Per la lavorazione delle superfici fino a $R_a = 0,3 \mu\text{m}$ su materiali fino a 65 HRC.

Dati d'impiego:

Velocità di taglio v_c = valore della lavorazione di finitura (valore iniziale). In caso di vibrazioni ridurre gradualmente la velocità di taglio. Avanzamento $f = 70\%$ del valore della lavorazione di finitura (valore iniziale). Avanzamento $a_p = 0,1 \text{ mm}$ (valore iniziale) fino a max. 0,2 mm.

Fornitura:

Inclusa punta per lucidatura diamantata e vite di serraggio.

Nota:

Durante la preparazione è consigliata una qualità delle superfici di almeno $R_a = 1,6 \mu\text{m}$.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Lunghezza complessiva L	34 mm
Serie	Master Mute
Punta per lucidatura diamantata	269016 1
Spostamento centrale L ₃	24 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	46 mm
Vite di bloccaggio	269024 2
Ø Codolo D _s	40 mm
Numero di canalini per LR	3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265377-40>