

Garant**Inserto di troncatura neutro, HB7130, Larghezza gola w: 4,1 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273115 4,1
GTIN	4045197600820
Classe articolo	21J

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	4,1 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,12 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7130
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	40 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		