

Mahr

Comparatore digitale con funzionamento a sfioramento lettura 0,01 mm, Campo di misura: 100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434311 100
GTIN	4059192066574
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con visualizzazione **molto grande** delle cifre e visualizzazione della tolleranza integrata (con o senza indicatore del valore di misura).

Vetro frontale temprato con **pannelli di controllo a sfioramento esenti da usura**, 3 valori PRESET, display LED a colori a seconda della modalità di tolleranza.

Funzione:

PRESET, tolleranza, ABS (il display può essere azzerato senza perdere il riferimento al PRESET), fattore (moltiplicatore per corsa di misura), funzione LOCK (blocco dei tasti nel menu). Possibilità di trasmissione dati. IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2450.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498941.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Ø Alloggiamento	58,4 mm
Grado di protezione IP	IP 42
Risoluzione	0,0005 pollici
Spessore della cassa	35,8 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Campo di misura	100 mm
Taratura	C1
Numero di batterie contenute	1
Forza di misura	1,60–3,50 N
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2450
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,02 mm
Asola sul fondello del comparatore	no
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore