



### Sega circolare a batteria, Modello: M18FCS66GR



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078207 M18FCS66GR
GTIN	4058546483630
Classe articolo	03L

#### Descrizione

##### Esecuzione:

La potente **sega circolare manuale a batteria M18 FUEL™** mantiene 6000 giri/min per tutta la durata dell'operazione di taglio grazie alla nuova batteria FORGE™.

- **Possibilità di inclinazione fino a 50°.**
- **Attacco di aspirazione integrato per mantenere libera la linea di taglio.**

##### Fornitura:

Inclusi batteria, caricabatterie e valigetta di trasporto.

##### Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073801 – 073840. Per lama per sega circolare adatta vedi a partire da n. art. 584075.

#### Descrizione tecnica

Capacità batteria	12 Ah
Ø Lama	190 mm
Profondità di taglio massima 90°	68 mm
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso	3 kg

## Scheda tecnica

Denominazione originale prodotto	M18FCS66GR3-121C
Ø Foro lama	20 mm
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Esecuzione	Sega circolare a mano
Tensione batteria	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Numero massimo giri	6000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Sega

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/078207-M18FCS66GR>