



Trapano manuale pesante, Modello: 720549



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075155 720549
GTIN	4014586876443
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Trapano potente con regolazione della velocità per l'impiego flessibile in ambito metallurgico.

- **Rotazione oraria/antioraria per filettature fino a M12.**
- **Mandrino autoserrante in metallo Röhms SUPRA SK di alta qualità.**
- **Frizione dinamometrica.**
- **Motore ad alto rendimento da 1200 W a coppia stabile.**

Con trasmissione meccanica a due velocità.

Vantaggi:

Mandrino di serraggio rapido in metallo Röhms di alta qualità.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante 3 – 16 mm, impugnatura supplementare.

Nota:

Per punte elicoidali adatte vedi a partire da n. art. 114000.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Capacità del mandrino	3 - 16 mm
Denominazione originale prodotto	BOS 16-2
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 1 ^a velocità	16 mm

Mandrino con pinza	1/2 pollice – 20 UNF
Ø Massimo punta elicoidale per legno 2 ^a velocità	50 mm
Peso	3,7 kg
Potenza assorbita	1200 W
Ø Massimo punta elicoidale per legno 1 ^a velocità	50 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 2 ^a velocità	10 mm
Campo numero di giri 1 ^a velocità	0 - 520 min ⁻¹
Campo numero di giri 2 ^a velocità	0 - 1600 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano