

Garant**Maschio a macchina GARANT Vap Tap per fori passanti, Per filettatura metrica: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	146437 M3-12
GTIN	4069515037549
Classe articolo	13V

Descrizione**Esecuzione:**

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.
Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Contenuto:

cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 132642

Descrizione tecnica

Serie	Master Tap
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Colore collarino	verde

Tipo di prodotto

Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	18 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	18 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	15 m/min	N
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		