



Trapano avvitatore Trapano avvitatore a batteria



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070215 M12BLDDRC2
GTIN	4058546568504
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Potente trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.

- **Design estremamente compatto con una lunghezza di soli 132 mm, perfetto per l'utilizzo in spazi stretti.**
- **Frizione meccanica con 13 livelli di coppia.**

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie, clip da cintura, custodia HD.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	M12 BLDDRC-202C
----------------------------------	-----------------

Scheda tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
adatto per materiale	Legno
Ø Massimo punta elicoidale per legno	22 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Numero massimo giri 2 velocità	1550 min ⁻¹
Coppia massima duro	40 Nm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 10 mm
Tensione batteria	12 V
Utilizzo tipico	Medium
Capacità batteria	2 Ah
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Numero di batterie contenute	2
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 470 min ⁻¹
Peso	2,8 kg
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore