

Garant
VCGT 160404 FN, PCD, Esecuzione del filo tagliente: N

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265897 N
GTIN	4045197644718
Classe articolo	21L

Descrizione
Esecuzione:

PCD – diamante policristallino, grana fine. Neutro, senza rompitruciolo.

Uso:

Per alluminio, leghe di alluminio, metalli non ferrosi, materie plastiche, materiali compositi, leghe di titanio e metalli sinterizzati.

Angolo di spoglia superiore: 6 grado

Tipo: PCD

Esecuzione del tagliente: N

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c per Al < 10% Si: 300 - 2000 m/min

Velocità di taglio v_c per metalli non ferrosi: 300 - 1500 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,03 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c per metalli non ferrosi	300 - 1500 m/min
Esecuzione del tagliente	N

Velocità di taglio v_c per Al < 10% Si	300 - 2000 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,1 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c per G(C)FRP	150 - 600 m/min
Tipo	PCD
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	PCD
Codice ISO Inserto	VCGT 160404 FN
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Attributo del nome del prodotto	PCD
Angolo di spoglia superiore	6 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura