



## Mandrino portafrese, SK 40 A = 52, Mandrino di Ø d1: 27mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302500 27
GTIN	4250122600787
Classe articolo	36E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Filetto interno per codolo.

#### Uso:

**Con chiavetta** – per frese **con scanalatura longitudinale**, per es. DIN 841.

**Con anello di trascinamento** – per frese con **scanalatura trasversale**, DIN 1880.

#### Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

#### Accessori speciali:

chiave speciale n. art. 309840.

### Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	52 mm
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	27
Filettatura M	M16
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	33 mm
Lunghezza complessiva L	166 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>3</sub> con anello di trascinamento	21 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	27

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	27
Ø Attacco D <sub>1</sub>	27 mm
Adattatore	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Tipo di prodotto	Attacchi frese

## Accessori

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 27 mm	309860 27
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per cono 40	308610 40
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 27 mm	309870 27
Codolo Forma A Adatti per cono 40	308600 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per cono 40	308605 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40	308806 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm	309840 27
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40	308801 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40	308802 40