

Garant**Inserto per troncatura, CU7025, Larghezza gola w: 2,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273698 2,5
GTIN	4045197579027
Classe articolo	21J

Descrizione**Esecuzione:**

Rompitruciolo per piccoli \varnothing per ridurre la forza di taglio.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2,5 mm
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Avanzamento f	0,06 - 0,17 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CU7025
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
continuo	idoneo		
a secco	idoneo		