



Mola abrasiva CC-GRIND-Robust SGP STEELOX, Ø Disco: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566367 125
GTIN	4007220304396
Classe articolo	550

Descrizione

Esecuzione:

Mola abrasiva **aggressiva** con **platorello in fibra di vetro integrato** e **sistema di serraggio e refrigerante brevettato**.

Utilizzo in piano senza danneggiare il pezzo tramite la ghiera di serraggio. Impiego con adattatore n. art. 566365.

Per capacità di asportazione molto elevata su tutti gli acciai.

Con grana ceramica triangolare di forma precisa.

Uso:

Per **uso su superfici e bordi duri e ruvidi**.

Alternativa economica ai dischi abrasivi per sgrossatura con **consistente riduzione della sollecitazione termica e sonora, nonché della polvere e delle vibrazioni**.

Rispettare l'angolo di registro piatto e l'azionamento potente (>1200 W).

Descrizione tecnica

Ø Disco	125 mm
Ø Foro	22,23 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica

Scheda tecnica

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Angolo di registrazione consigliato	5-15 grado
Velocità periferica massima	80 m/s
Numero posizioni	1
Tipo di prodotto	Mola abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	limitatamente adatta		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	limitatamente adatta		
a secco	idonea		