

**Set di guanti monouso MicroFlex® 93-260, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094724 11
GTIN	20076490070933
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

Set di guanti monouso **in scatola**. Categoria III. Senza polvere.

MicroFlex® 93-260. Struttura a 3 strati per una protezione contro i prodotti chimici, inclusi acidi, solventi e soluzioni alcaline. Punta delle dita testurizzate. Polsino lungo e basso valore AQL (0,65, EN 374-2) per una protezione affidabile contro le sostanze pericolose.

Norma:

EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Descrizione tecnica

Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 374	modello A (JKLOPST)
Resistenza alle sostanze chimiche	JKLOPST
EN 388	2000X

Scheda tecnica

Materiale	Neoprene, nitrile
Grado di protezione	Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Grado di protezione	Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
Materiale supporto	Neoprene, nitrile
Rivestimento	Neoprene, nitrile
Spessore	0,2 mm
Lunghezza	285 mm
Contenuto	50
Peso	8,1 g
Colore	verde
Campo di applicazione	Precisione
AQL	0,65
Utilizzo	monouso
Tipo di prodotto	Guanto monouso