



Paio di guanti uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Misure guanti da lavoro: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094267 7
GTIN	4048612139158
Classe articolo	04W

Descrizione

Esecuzione:

Guanto realizzato con **tecnologia Bamboo TwinFlex®** brevettata. Tecnologia di lavorazione a 18 maglie per una sensibilità ottimale con elevato livello di protezione antitaglio D. Il **sottile rivestimento SoftGrip** offre una presa eccellente e un'elevata resistenza all'abrasione. Con certificazione Oeko-Tex 100, compatibile con touchscreen e resistente al contatto con calore fino a 100 °C.

Uso:

per ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Il modello è conforme a quanto stabilito dalla norma EN 407 in merito alla protezione da calore da contatto (fino a +100 °C).

Descrizione tecnica

Caratteristiche guanti

es. adatta per touchscreen

Scheda tecnica

Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X31D
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	Viscosa di bambù, HPPE, acciaio, PA, elastan
Rivestimento	Foam SoftGrip
Campo di applicazione	Universale
Colore	verde
Norma	EN 407
Resistenza al calore fino a	100 °C
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	D
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio