



Paio di guanti uvex phynomic C XG ESD, Misure guanti da lavoro: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094462 7
GTIN	4048612120248
Classe articolo	04W

Descrizione

Esecuzione:

uvex phynomic C XG ESD. Il guanto con livello di protezione antitaglio C ed elevata sensibilità tattile si adatta come una seconda pelle. Buona presa in ambienti di lavoro umidi e oleosi. Con certificazione Oeko-Tex 100 e compatibile con touchscreen. Idoneità per il contatto con gli alimenti e per aree di lavoro ESD in conformità alla norma EN 16350.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Caratteristiche guanti	Idoneo al contatto con alimenti
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen

Scheda tecnica

Proprietà elettrostatiche	Testato ESD secondo la norma EN 16350
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Materiale supporto	HPPE, fibra di vetro, PA, elasthan, carbonio
Rivestimento	Schiuma Xtra Grip Aqua-Polymer
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	blu / nero
Peso	58 g
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio