

Garant**SC.T 120408, Tipo: HU7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260766 HU7310
GTIN	4045197670601
Classe articolo	21G

Descrizione

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	AM
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Tipo	HU7310
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito

Codice ISO Inserto	SCGT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura