

Garant**Fresa per smussi Softcut® con foratura, per inserti AO..****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215403 15
GTIN	4069515038171
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Fresa robusta per smussare e cianfrinare a manicotto. Sedi degli inserti avvolgenti su più lati per la stabilizzazione dei taglienti e l'assorbimento delle forze verticali e radiali.

Uso:

Per smussi molto larghi in carpenteria. Straordinaria per le applicazioni di sgrossatura e semi-sgrossatura.

Nota:

Per superfici senza gradini, usare gli inserti n. art. 215431 - 215487. Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,5** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
Avanzamento al dente con $h_{max.}$	0,4 mm
Numero di inserti	9
Angolo γ	15 grado
Altezza smusso ottenibile h	7,2 mm

Scheda tecnica

Lunghezza complessiva L _{compl.}	55 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Inserto adatto	AO.T1104
Lunghezza smusso ottenibile l	27,6 mm
Larghezza smusso ottenibile b	26,6 mm
Ø Minimo D	17 mm
Ø Massimo D ₁	70 mm
Set di viti per inserti	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Forma del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 215403 15