



Mandrini per punte corte Forma A, SK 40, Campo di serraggio: 2,5-16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301490 2,5-16
GTIN	2050001690555
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW6
Sporgenza totale Dim. A	95 mm
Campo di serraggio	2,5 - 16 mm
Ø Esterno D	57 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 30 µm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Accessori

Set di ganasce 3 pezzi Per campo di serraggio 2,5-16 mm	309701 2,5-16
Pignone Per campo di serraggio 2,5-16 mm	309702 2,5-16