

Garant

Inserto per fresatura AOET110404 FR, per frese Softcut®, PKD



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215428 ALU
GTIN	4069515039154
Classe articolo	21L

Descrizione

Esecuzione:

Inserto per fresa in PCD con un tagliente.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

$a_{p\max} = 3$ mm.

Descrizione tecnica

Modello	Alluminio
Avanzamento f_z per dente	0,1 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	AOET110404 FR
Tipo	PCD
Materiale da taglio	PCD
Rivestimento	Con rivestimento

Tipo di prodotto	Inserti per fresatura
------------------	-----------------------

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	1500 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	1500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	1000 m/min	N
a secco	idonea		