

Garant**Inserto per tornitura Finitura, HB7020, Larghezza gola w: 5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273719 5
GTIN	4045197486615
Classe articolo	21J

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	5 mm
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,04$ mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,7 - 2,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7020
Raggio di curvatura R	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	60 m/min	S
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
CuZn	idoneo	250 m/min	N
Uni	idoneo		
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		