

Garant**SC.T 09T304, Tipo: HB7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260762 HB7310
GTIN	4045197670342
Classe articolo	21G

Descrizione

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	AM
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	N
Tipo	HB7310
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCGT 09T304

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Insero per tornitura