



## Inserto per tornitura Raggio completo, HB7215, Larghezza gola w: 2mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273737 2		
GTIN	4045197578365		
Classe articolo	<b>21</b> J		

## **Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	2 mm		
Tolleranza larghezza gola w	± 0,03 mm		
Avanzamento f	0,06 - 0,14 mm/gir,		
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,1 - 0,6 mm		
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura		
Materiale da taglio	HM		
Impiego principale	K		
Impiego secondario	Р		
Condizione di taglio	continuo		
Tipo	HB7215		
Numero di sostituzioni/taglienti	2		
Profilo degli inserti	neutro		
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura		



## **Dati utente**

	Idoneità	$\mathbf{V}_{c}$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	300 m/min	Р
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	250 m/min	Р
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	210 m/min	Р
GG(G)	idoneo	280 m/min	K
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		