



Pinza regolabile Cobra® ES con microregolazione a scatto testa ultrasottile, Lunghezza complessiva: 180mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	706251 180
GTIN	4003773088981
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Speciale forma della testa ultrasottile per punti stretti. **Snodo passante** (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Regolazione a scatto tramite pulsante a molla. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato.

Descrizione tecnica

Impugnatura	rivestita in plastica
Apertura per tubi	1,1/4 pollici
Lunghezza complessiva	180 mm
Serie	Cobra® ES
Numero di scatti della regolazione micrometrica	18
Apertura per esagono	32 mm
Superficie	bonderizzata nera
Norma	DIN ISO 8976

Scheda tecnica

Esecuzione ganasce	ultrasottili
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Possibilità di regolazione precisa e rapida	sì
Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile