

**Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM\*\*\* Focur, Ø Disco x Larghezza disco: 178X7mm**



**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 560150 178X7  |
| GTIN            | 9003173158890 |
| Classe articolo | 53T           |

**Descrizione**

Esecuzione:

Modello speciale per la lavorazione della ghisa. Il corindone allo zirconio e il carburo di silicio di alta qualità consentono di ottenere la massima capacità di asportazione in presenza di forze di spinta ridotte, anche con ghisa mineralizzata. Specifica: ZA24P-BFP. Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l'elevata capacità di asportazione e durata. Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29) angolo di rettifica da 20° a 30° Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

**Descrizione tecnica**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ø Foro                   | 22,23 mm |
| Larghezza disco          | 7 mm     |
| Ø Disco                  | 178 mm   |
| Sigla materiale abrasivo | ZA       |

## Scheda tecnica

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Specifiche tecniche                 | A24Q-BFX                       |
| Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado                    |
| Ottimizzato per il materiale        | Ghisa.                         |
| Velocità periferica massima         | 80 m/s                         |
| Tipo di prodotto                    | Disco abrasivo per sgrossatura |

### Dati utente

|                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 60 HRC | limitatamente adatta |                |            |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatta |                |            |
| GG(G)            | idonea               |                |            |
| Alluminio, CFRP  | limitatamente adatta |                |            |
| a secco          | idonea               |                |            |