



Transpallet, Lunghezza forcella: 1150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919913 1150
GTIN	4069515040280
Classe articolo	96D

Descrizione

Esecuzione:

Transpallet manuale per il trasporto ergonomico di merci. Telaio e forcelle antitorsione. Robusto tubo di acciaio con contro cuscinetto per avanzamento. Facile esecuzione delle operazioni di spostamento, sollevamento e abbassamento grazie all'impugnatura ergonomica. Rulli a forcella disposti in tandem, realizzati in poliuretano, rosso Ø 80x70 mm, ruote piroettanti realizzate in gomma piena.

Verniciatura:

Rosso traffico RAL 3020, **termoverniciato**.

Descrizione tecnica

Portata	2500 kg
Materiale rulli a forcella	Tandem, poliuretano rosso
Campo sollevamento	85 - 200 mm
Lunghezza forcella	1150 mm
Colore	rosso traffico RAL 3020
Peso	68 kg

Scheda tecnica

Materiale ruote piroettanti	Gomma piena
Lunghezza	1540 mm
Ø Rulli a forcella	80×70 mm
Larghezza forcella	160 mm
Bilancia	no
Larghezza	540 mm
Tipo di prodotto	Transpallet