

Garant

Armadio guardaroba con maniglia girevole, Numero di armadietti: 8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949032 8
GTIN	4069515040471
Classe articolo	91G

Descrizione

Esecuzione:

Il corpo degli armadi guardaroba è dotato di tappi terminali in plastica nel fondo e uno zoccolo rimovibile sul lato anteriore. Pareti posteriori con fessure di aerazione, porte con porta-asciugamani e targhetta per nome. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Pannello di copertura obliquo	no
Targhetta per nome	sì

Scheda tecnica

Norma	DIN 4547
Esecuzione serratura	Maniglia girevole
Esecuzione struttura portante	Piedini in alluminio
Numero di armadietti	8
Fessura di aerazione parete posteriore	sì
Profondità	520 mm
Larghezza	800 mm
cad. Armadietto larghezza utile	342 mm
Per lucchetto	sì
cad. Armadietto altezza utile	370 mm
Peso	76 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Possibilità di verniciatura speciale	sì
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
Altezza	1850 mm
cad. Armadietto profondità utile	472 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Armadio a cassette di custodia

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/949032-8>