

Garant

Armadio guardaroba con maniglia girevole, Numero di armadietti: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949026 4
GTIN	4069515040556
Classe articolo	91G

Descrizione

Esecuzione:

Il corpo degli armadi guardaroba è dotato di tappi terminali in plastica nel fondo e uno zoccolo rimovibile sul lato anteriore. Pareti posteriori con fessure di aerazione, porte con porta-asciugamani e targhetta per nome. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

Appendiabiti con 3 ganci per armadietto.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Peso	68 kg
Per lucchetto	sì

Scheda tecnica

Norma	DIN 4547
Fessura di aerazione parete posteriore	sì
Altezza	1850 mm
Possibilità di verniciatura speciale	sì
Fessura di aerazione sportello	no
Numero di appendiabiti	1
Esecuzione serratura	Maniglia girevole
Pannello di copertura obliquo	no
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
cad. Armadietto altezza utile	780 mm
cad. Armadietto profondità utile	472 mm
Larghezza	800 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Targhetta per nome	sì
Esecuzione struttura portante	Piedini in alluminio
Numero di armadietti	4
Per casco integrale	sì
Profondità	520 mm
cad. Armadietto larghezza utile	342 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/949026-4>