

Garant

Ghiera di serraggio ER High Speed, per ER: 32



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309595 32
GTIN	4069515040662
Classe articolo	31Z

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Tutti i dadi rivestiti per: coefficiente d'attrito ridotto e **maggiore forza di serraggio** nonché elevata resistenza all'usura e alla corrosione. **Con scanalature.**

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave a forchetta semplice (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	23 mm
Filettatura	M40x1,5

Scheda tecnica

Ø Esterno D	50 mm
Coppia di serraggio massimo	180 Nm
Norma	DIN 6499 D
Tipo di prodotto	Dado di serraggio