

Garant

Ghiera di serraggio ER High Speed, per ER: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309595 40
GTIN	4069515040679
Classe articolo	31Z

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Tutti i dadi rivestiti per: coefficiente d'attrito ridotto e **maggiore forza di serraggio** nonché elevata resistenza all'usura e alla corrosione. **Con scanalature.**

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave a forchetta semplice (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massimo	240 Nm
Ø Esterno D	63 mm

Scheda tecnica

Filettatura	M50x1,5
Lunghezza complessiva L	26 mm
Norma	DIN 6499 D
Tipo di prodotto	Dado di serraggio