

Garant

**Mini inserto per scanalatura interna, DIN 472 destro, HB720, Ø Dmin. /
Larghezza scanalatura m (H13): 11/1,6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270110 11/1,6
GTIN	4045197560414
Classe articolo	21I

Descrizione tecnica

Profondità di taglio cave t_{max}	2,2 mm
Avanzamento f	0,02 - 0,03 mm/gir,
Spessore piani T	4 mm
Larghezza gola w	1,7 mm
Ø Minimo D_{min}	11 mm
Distanza punta-centro L_3	6,7 mm
Misura inserto Ø d	8 mm
Larghezza scanalatura m (H13)	1,6 mm
Serie	Mini
Tipo	HB720
Scanalature a norma	DIN 472

Tipo di prodotto

Mini inserto

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	80 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	60 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	30 m/min	S
GG(G)	idonea	60 m/min	K
CuZn	idonea	80 m/min	N
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
interrotto	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		