

**Garant**
**TC. T 110202, Tipo: HU7310**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260980 HU7310
GTIN	4045197670885
Classe articolo	21G

### Descrizione

TC. T 110202 HU7310 Tipo: HU7310

Rompitruccioli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 4 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 350 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 m/min
Rompitruccioli	AM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 4 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo

Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	TCGT 110202
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura