

Garant
TC. T 16T304, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260986 HB7020
GTIN	4045197699794
Classe articolo	21G

Descrizione

TC. T 16T304 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitrucoli	SM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	TCMT 16T304
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura